



Техническая спецификация

MD Предохранение резьбовых соединений от саморазвинчивания 585.243

Средняя прочность/вязкие

- Вибростойкий
- Однокомпонентный, аккуратное и простое нанесение
- Подходит для всех видов и форм резьбы
- Одновременно уплотняет резьбу

Сведения в настоящем проспекте приведены в соответствии с имеющимися у нас данными и служат только в информативных целях.

Основа:	эфир метакрилата
Цвет:	темно-синий,
Запах:	специфический
Вязкость (25°C):	2000- 7.500 mPa.s
Плотность (25°C):	1,05 g/cm ³
Термостабильность:	-55 °C до 150 °C
Макс. способность заполнения зазоров:	0,25 mm
Момент трогания: MLB (DIN EN ISO 10964)	17- 22 N m
Прочность на сдвиг (DIN 54452):	9- 13 N/mm ²
Достаточная промежуточная прочность:	10- 20 минут
Прочность, достаточная для функционирования:	1-3 часа
Срок хранения:	12 месяцев
Макс. резьба	36
Класс прочности (DIN 30661)	2
Нагрузка:	8- 12 N m
Температура воспламенения:	>100°C



- Фиксатор резьбовых соединений представляет собой 1-компонентный клей, отверждаемый при контакте с металлом в присутствии воздуха.
- Фиксатор резьбовых соединений легко, надежно и долговечно склеивает, уплотняет и предохраняет от саморазвинчивания резьбовые соединения, стыкуемые детали, подшипники и трубные соединения.
- Фиксатор резьбовых соединений заменяет обычные методы крепления, такие как шпильки, пружинные кольца и шайбы.

Инструкция по применению

Очистить соединяемые детали при помощи MARSTON CLEANER. Нанести достаточное количество клея и собрать детали. Необходимости в немедленном монтаже нет, так как материал реагирует только после соединения деталей. Анаэробный жидкий пластик не вступает в реакцию с соединениями металл-пластик. В таком случае следует применить активатор. Разнообразие выпускаемых фиксаторов различной прочности и вязкости позволяет точно подобрать удовлетворяющий конкретным требованиям фиксатор и обеспечить прочность клеевых соединений. Достаточная промежуточная прочность достигается через приблизительно 10-20 минут. Окончательная прочность достигается через 12 часов. Отверждение может быть значительно ускорено с помощью активаторов.

Соответствует RoHS

Единицы упаковки:

20 x флаконов по 10 грамм	MSS.585.F10
10 x флаконов по 50 грамм	MSS.585.F50
12 x флаконов по 250 грамм	MSS.585.F250
25 x насосный дозатор 15 грамм с практическим дисплеем	MPD.D15
25 x насосный дозатор 50 грамм с практическим дисплеем	MPD.D50